



● 材質・仕上げ



	HPS
ハンドル	フェノール樹脂(黒)
ハブ	スチール 三価クロメート処理

- フェノール樹脂製。
- 軸穴加工済み(公差: H9)です。
- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。
  - HPS** —— グリップ取り付け穴つき
  - HPS-N** —— グリップ取り付け穴なし
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。

単位: mm

品番 グリップ取り付け穴つき	M(並目) ねじの呼び		P	適用推奨グリップ GNTR	品番 グリップ取り付け穴なし	D	R	H	A	s	d	L	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
<b>HPS-80</b>	M6	1	32.5	GNTR-19-M6	<b>HPS-80-N</b>	80	10	41	14	14	25	35	145
<b>HPS-100</b>	M6	1	42	GNTR-19-M6	<b>HPS-100-N</b>	100	10	43	17	14	25	35	205
<b>HPS-125</b>	M8	1.25	53.5	GNTR-24-M8	<b>HPS-125-N</b>	125	12	44	18	14	25	35	270
<b>HPS-160</b>	M10	1.5	69	GNTR-28-M10	<b>HPS-160-N</b>	160	14	50	20	14	32	35	420
<b>HPS-200</b>	M10	1.5	87.5	GNTR-28-M10	<b>HPS-200-N</b>	200	16	56	22	14	40	35	770

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HPS-80-N**



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金	軸穴追加加工 対応可・別料金
-----------------------	---------------	------------------	-------------------