




● 材質・仕上げ



	PMVXR
リング	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
本体	精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒)
ピン	スチール 三価クロメート処理
スプリング	SUS316Ti相当
ガラススクリュー	スチール 亜鉛メッキ



- リングタイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取り付けることで、離れた位置からの操作も可能です。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

品番	B	s (ストローク)	D	L	Lc	e	D1	d	C	R	R1	E	F	K1	K2	K3	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PMVXR-8-20-BK	8	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	4500	170
PMVXR-10-20-BK	10	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	7030	175
PMVXR-12-20-BK	12	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	10100	180
PMVXR-14-20-BK	14	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	13700	190
PMVXR-16-30-BK	16	20	50	123	10	15	30	10	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	18000	700
PMVXR-20-30-BK	20	20	50	123	10	15	30	10	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	28100	720

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PMVXR-8-20-BK

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応不可