



● 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

- KA** ——— おねじ
- KB** ——— めねじ

● 材質・仕上げ



	KA	KB
ノブ	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	スチール メッキ

**KA** おねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
<b>KA-40</b>	40	M8	1.25	14	30	17	21	34
<b>KA-50</b>	50	M8	1.25	14	36	21	21	45
<b>KA-60</b>	60	M10	1.5	18	44	26	24	80
<b>KA-60B</b>	60	M12	1.75	25	44	26	24	100

**KB** めねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
<b>KB-40</b>	40	M8	1.25	14	30	17	21	31
<b>KB-50</b>	50	M8	1.25	14	36	21	21	42
<b>KB-60</b>	60	M10	1.5	22	44	26	24	71
<b>KB-60B</b>	60	M12	1.75	22	44	26	24	75

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KA-60B**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金