



- ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

● 材質・仕上げ



	KEHMS
本体	SUS303 ショットブラスト

寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHMS-40-M8-16	40	M8	1.25	16	30.5	15	18	110
KEHMS-40-M8-20	40	M8	1.25	20	30.5	15	18	111
KEHMS-40-M8-25	40	M8	1.25	25	30.5	15	18	112
KEHMS-50-M10-20	50	M10	1.5	20	34	17	21	292
KEHMS-50-M10-25	50	M10	1.5	25	34	17	21	294
KEHMS-50-M10-30	50	M10	1.5	30	34	17	21	297
KEHMS-60-M12-25	60	M12	1.75	25	39	18	25	419
KEHMS-60-M12-30	60	M12	1.75	30	39	18	25	423
KEHMS-60-M12-40	60	M12	1.75	40	39	18	25	431

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHMS-40-M8-20



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金