



- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
- 材質・仕上げ

KGTM	
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	h	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KGTM-34-M6-15	34	M6	1	15	22	20	12	17	15
KGTM-34-M6-20	34	M6	1	20	22	20	12	17	16
KGTM-34-M6-25	34	M6	1	25	22	20	12	17	17
KGTM-34-M6-30	34	M6	1	30	22	20	12	17	18
KGTM-34-M8-15	34	M8	1.25	15	22	20	12	17	20
KGTM-34-M8-20	34	M8	1.25	20	22	20	12	17	21
KGTM-34-M8-25	34	M8	1.25	25	22	20	12	17	22
KGTM-45-M8-20	45	M8	1.25	20	30	27	18	25	34
KGTM-45-M8-30	45	M8	1.25	30	30	27	18	25	38
KGTM-45-M8-40	45	M8	1.25	40	30	27	18	25	42
KGTM-45-M10-30	45	M10	1.5	30	30	27	18	25	47
KGTM-65-M8-40	65	M8	1.25	40	39	36	25	30	65
KGTM-65-M10-30	65	M10	1.5	30	39	36	25	30	71
KGTM-85-M10-15	85	M10	1.5	15	48	43	30	35	101
KGTM-85-M12-35	85	M12	1.75	35	48	43	30	35	123

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGTM-45-M8-30

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P. xxxx 対応不可	ねじカット → P. xxxx 対応可・別料金	ゆるみ止め → P. xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P. xxxx 対応可・別料金
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------