



KMPMS-A4-HD

KMPMS-A4-HP-HD

● 材質・仕上げ



	KMPMS-A4-HD
ノブ	SUS316L
シールリング	H-NBR (青) 硬度ショア A85±5

- ハイジエニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度：-25℃~150℃

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	d	d1	適用シールリング FSRN-HD	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KMPMS-20-M5-10-A4-HD	20	M5	0.8	10	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	28
KMPMS-25-M6-12-A4-HD	25	M6	1	12	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	48
KMPMS-32-M8-14-A4-HD	32	M8	1.25	14	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	92

● 関連商品

シールリング **FSRN-HD** 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPMS-25-M6-12-A4-HD

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------