



- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- 材質・仕上げ



	KSF-PF
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール*1 三価クロメート処理

*1: **KSF-20-M4-PF** は黄銅です。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSF-20-M4-PF	20	M4	0.7	6.5	13	7	10	3
KSF-25-M5-PF	25	M5	0.8	9.5	16	8	12	7
KSF-32-M6-PF	32	M6	1	12	20	10	14	12
KSF-40-M6-PF	40	M6	1	12	25	13	18	22
KSF-40-M8-PF	40	M8	1.25	14	25	13	18	20
KSF-50-M8-PF	50	M8	1.25	14	32	17	22	36
KSF-50-M10-PF	50	M10	1.5	18	32	17	22	41
KSF-63-M10-PF	63	M10	1.5	18	40	21	26	70
KSF-63-M12-PF	63	M12	1.75	22	40	21	26	80
KSF-80-M12-PF	80	M12	1.75	22	50	25	35	146
KSF-80-M16-PF	80	M16	2	30	50	25	35	160

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSF-32-M6-PF



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金