


PCPL/PCPLS/PCPLS-NI ロックピン - ノブタイプ

SUS ステンレス



- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
- **PCPLS-NI** はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

● 材質・仕上げ RoHS


	PCPL	PCPLS	PCPLS-NI
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	SUS303相当
操作ボタン	ナイロン6(赤)	ナイロン6(赤)	SUS303相当
ピン	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303相当	SUS303相当
ボール	SUS304相当	SUS304相当	SUS304相当
内蔵スプリング	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当

寸法

PCPL スティールピン・プラスチックノブ PCPLS ステンレスピン・プラスチックノブ PCPLS-NI オールステンレス 単位: mm

品番	d	d1	d3	d2	L1	D	H	a	b	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PCPL-6	6	7.3	5.9	15	7	30	21	2.3	0.5	14	11 - 25
PCPL-8	8	9.8	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	28	14 - 46
PCPL-10	10	11.7	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	38	26 - 74
PCPL-12	12	13.7	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	61	36 - 108
PCPL-16	16	18.7	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	113	78 - 244
PCPL-20	20	22.7	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	187	117 - 390
PCPLS-6	6	7.3	5.9	15	7	30	21	2.3	0.5	17	11 - 27
PCPLS-8	8	9.8	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	35	13 - 53
PCPLS-10	10	11.7	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	47	24 - 72
PCPLS-12	12	13.7	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	75	33 - 108
PCPLS-16	16	18.7	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	138	78 - 239
PCPLS-20	20	22.7	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	228	117 - 368
PCPLS-6-NI	6	7.3	5.9	12	7	25	20	2.3	0.5	17	32 - 52
PCPLS-8-NI	8	9.8	7.9	15	8.4	30	21	2.8	0.6	35	51 - 86
PCPLS-10-NI	10	11.7	9.9	18	9.8	34	26	3.3	1	47	84 - 146
PCPLS-12-NI	12	13.7	11.9	18	11.3	34	26	3.8	1	75	94 - 181
PCPLS-16-NI	16	18.7	15.9	22	14.2	40	32	4.8	1.2	138	181 - 365
PCPLS-20-NI	20	22.7	19.8	25	14.8	40	33	4.8	1.2	228	218 - 494

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。




クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
--------------------	------------	---------------

ピン長さ

PCPL スティールピン・プラスチックノブ PCPLS ステンレスピン・プラスチックノブ PCPLS-NI オールステンレス

品番	L (mm)																					
	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PCPL-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
PCPL-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PCPL-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
PCPL-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PCPL-16						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPL-20							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPLS-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PCPLS-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PCPLS-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PCPLS-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PCPLS-16						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPLS-20							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPLS-6-NI				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PCPLS-8-NI				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
PCPLS-10-NI			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PCPLS-12-NI					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPLS-16-NI						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCPLS-20-NI							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 操作



● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PCPL-6	PCPLS-6	PCPLS-6-NI		
PCPL-8	PCPLS-8	PCPLS-8-NI		
PCPL-10	PCPLS-10	PCPLS-10-NI	PBC-*-14	
PCPL-12	PCPLS-12	PCPLS-12-NI		
PCPL-16	PCPLS-16	PCPLS-16-NI		
PCPL-20	PCPLS-20	PCPLS-20-NI		
			PBCS-*-14	PRC-*-14
				PSRC-*-14

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PCPLS-10-40-NI

① ② ①
② ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。