



● 材質・仕上げ



STPS-K	
スラストパッド	SUS304相当
プラスチックキャップ	ポリアセタール(白)



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリュー **SGTS** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- ポリアセタール製のプラスチックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGTS-STPS-K** もあります。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位：mm

品番	D1	r	H1	s	適用グラブスクリュー	質量(g)
STPS-12-K	12	5.2	6	1.5	SGTS-M6	5
STPS-16-K	16	6.3	8	1.5	SGTS-M8	14
STPS-20-K	20	8.4	10	1.5	SGTS-M10・SGTS-M12	25
STPS-25-K	25	9.2	11	1.5	SGTS-M10・SGTS-M12	40
STPS-32-K	32	12.5	14	1.5	SGTS-M16	77
STPS-40-K	40	16.5	16	1.5	SGTS-M20	130

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

STPS-16-K


 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 ねじ組み合わせ
対応不可

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可