



*1: 適応シャフトまたはパイプ径

● 材質・仕上げ



	STPS-P
スラストパッド	SUS304相当



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリュー **SGTS** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGTS-STPS-P** もあります。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位: mm

品番	D1	r	H1	d	X		適用グラブスクリュー	質量(g)
					min.	max.		
STPS-12-P	12	5.2	9	8	7.5	16	SGTS-M6	6
STPS-16-P	16	6.3	11	10	7.5	20	SGTS-M8	13
STPS-20-P	20	8.4	13	12	7.5	24	SGTS-M10・SGTS-M12	24
STPS-25-P	25	9.2	15	16	7.5	32	SGTS-M10・SGTS-M12	42
STPS-32-P	32	12.5	19	22	7.5	44	SGTS-M16	80
STPS-40-P	40	16.5	22	25	7.5	50	SGTS-M20	155

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

STPS-16-P



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可