


SSC-UCL 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

クリーン SUS ステンレス




● 材質・仕上げ



	SSC-UCL
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC 洗浄
強度区分	A2-70

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-UCL** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-UCL** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-UCL** がカバーから抜け落ちることはありません。

**SSC-UCL** 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位:mm

品番 1	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L 2	Lm	D1	L1	B	dc	質量(g)
SSC-M3-UCL	M3	0.5	4 6 8 10 12 16	2(L≤6) 4(L>6)	5.5	3	2.5	2.2	0.6 - 1.2
SSC-M4-UCL	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	3(L≤8) 5(L>8)	7	4	3	3	1.4 - 2.7
SSC-M5-UCL	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	4(L≤10) 6(L>10)	8.5	5	4	3.9	2.5 - 4.8
SSC-M6-UCL	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	4(L≤10) 8(L>10)	10	6	5	4.5	4.4 - 8.3
SSC-M8-UCL	M8	1.25	8 10 12 16 20 25 30 35 40	5(L≤12) 10(L>12)	13	8	6	6.3	9 - 21

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-M5-16-UCL

1 **2** **1**

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み