



- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。



- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。  
末尾記号 **A**—リテーナリングのみ  
末尾記号 **H**—リテーナリング＋ケーブル  
末尾記号 **K**—リテーナリング＋ボールチェーン

● 材質・仕上げ

|         | KSCHM-A             | KSCHM-H             | KSCHM-K             |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ノブ      | SUS316L<br>ショットブラスト | SUS316L<br>ショットブラスト | SUS316L<br>ショットブラスト |
| ハブ      | SUS304相当            | SUS304相当            | SUS304相当            |
| リテーナリング | SUS301相当            | SUS301相当            | SUS301相当            |
| ケーブル    | —                   | SUS304相当<br>ポリ塩化ビニル | —                   |
| 座金      | —                   | SUS304相当            | —                   |
| ボールチェーン | —                   | —                   | SUS301 相当           |



寸法

KSCHM-A リテーナリングのみ KSCHM-H リテーナリング＋ケーブル KSCHM-K リテーナリング＋ボールチェーン

単位：mm

| 品番             | D  | M (並目) |      | H  | s  | h   | R    | a   | 質量 (g)    |
|----------------|----|--------|------|----|----|-----|------|-----|-----------|
|                |    | ねじの呼び  | ピッチ  |    |    |     |      |     |           |
| KSCHM-40-M8-A  | 40 | M8     | 1.25 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | 50 - 56   |
| KSCHM-50-M10-A | 50 | M10    | 1.5  | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | 92 - 102  |
| KSCHM-60-M12-A | 60 | M12    | 1.75 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | 148 - 171 |
| KSCHM-40-M8-H  | 40 | M8     | 1.25 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | 56 - 62   |
| KSCHM-50-M10-H | 50 | M10    | 1.5  | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | 98 - 109  |
| KSCHM-60-M12-H | 60 | M12    | 1.75 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | 155 - 177 |
| KSCHM-40-M8-K  | 40 | M8     | 1.25 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | 56 - 62   |
| KSCHM-50-M10-K | 50 | M10    | 1.5  | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | 97 - 108  |
| KSCHM-60-M12-K | 60 | M12    | 1.75 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | 154 - 176 |

ねじ長さ

KSCHM-A リテーナリングのみ KSCHM-H リテーナリング＋ケーブル KSCHM-K リテーナリング＋ボールチェーン

| 品番             | Lm (mm) |    |    |    |
|----------------|---------|----|----|----|
|                | 20      | 30 | 40 | 50 |
| KSCHM-40-M8-A  | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-50-M10-A | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-60-M12-A | ●       | ●  | ●  | ●  |
| KSCHM-40-M8-H  | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-50-M10-H | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-60-M12-H | ●       | ●  | ●  | ●  |
| KSCHM-40-M8-K  | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-50-M10-K | ●       | ●  | ●  |    |
| KSCHM-60-M12-K | ●       | ●  | ●  | ●  |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KSCHM-50-M10-30-K**

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

|                      |                |              |              |              |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包⇒P.0000 | ねじ組み合わせ⇒P.0000 | ねじカット⇒P.0000 | ゆるみ止め⇒P.0000 | レーザ刻印⇒P.0000 |
| お問い合わせください           | 対応不可           | 対応可・別料金      | 対応可・別料金      | 対応可・別料金      |