


SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)



真空 スペース クリーン SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SVSHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡


単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L	D1	L1	B	t	d	質量(g)	1袋 入り数
SVSHS-M3	M3	0.5	6 8 10	6	1.3	1.5	2	1.2	0.53 - 0.7	20
SVSHS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	1.5	1.1 - 1.9	20
SVSHS-M5	M5	0.8	6 8 10 12 16 20	9	1.5	3	3	1.5	1.5 - 3.3	10
SVSHS-M6	M6	1	6 8 10 12 16 20	10	1.5	3	4	2	2.7 - 5.3	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSHS-M5-20



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可