



- クランピングレバーの強力タイプ。
- レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。

● 材質・仕上げ



	LTF
レバー部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ	フェノール樹脂(黒)

単位: mm

品番	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	Lf	R	H	H'	h	s	A	B	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LTF-10	M10		1.5	23	81	72.5	78	42.5	2.5	10	25	24	17	24	280	16	170
LTF-12	M12		1.75	26	99	85.5	92	49.5	3.5	11	25	28	20	26	400	23	270
LTF-16	M16		2	30	118	98.5	106	55.5	3.5	12	30	33	24	36	830	43	405
LTF-20	M20		2.5	35	136	114.5	123	65.5	4.5	14	35	41	30	36	1400	67	705

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LTF-20



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金