


- 力のかかりやすい形状です。
- おねじタイプの十字ノブ **KJM** **KJMS** **KJM-PF** があります。

● 材質・仕上げ



	KJF
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理

単位: mm

品番 	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJF-32-M6	32	M6	1	12	20	10	14	10
KJF-40-M8	40	M8	1.25	14	25	13	18	20
KJF-50-M10	50	M10	1.5	18	32	20	22	32
KJF-63-M12	63	M12	1.75	22	40	25	26	55
KJF-80-M16	80	M16	2	30	50	30	35	111

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJF-32-M6

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	 ねじ組み合わせ → P. xxxx	 ねじカット → P. xxxx	 ゆるみ止め → P. xxxx	 レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金