


● 材質・仕上げ

	FSRN-HD-E
本体	EPDM(水色) 硬度ショア A85±5



- ハイジエニックデザイン用シールリング。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 円筒状の取り付け面をもつ部品にも使用でき、取り付け面のすき間をシーリングできます。
- 食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐候性、耐薬品性にすぐれています。
- 使用可能温度：-40℃~120℃


品番	d1	d	D	d5	t	質量(g)
FSRN-10-6-2-HD-E	9.5	6.1	10.2	5.4	2	0.1
FSRN-11-7-2-HD-E	10.2	6.8	10.9	6.1	2	0.13
FSRN-12-8-2-HD-E	11.2	7.8	11.9	7.1	2	0.16
FSRN-13-9-2-HD-E	12.2	8.8	12.9	8.1	2	0.16
FSRN-14-10-2-HD-E	13.2	9.8	13.9	9.1	2	0.14
FSRN-16-12-2-HD-E	15.1	11.7	15.8	11	2	0.25
FSRN-18-14-2-HD-E	17	13.6	17.7	12.9	2	0.26
FSRN-19-15-2-HD-E	17.9	14.5	18.6	13.8	2	0.25
FSRN-20-16-2-HD-E	18.9	15.5	19.6	14.8	2	0.3
FSRN-21-17-2-HD-E	19.9	16.4	20.5	15.7	2	0.31
FSRN-22-18-2-HD-E	20.8	17.4	21.4	16.7	2	0.34
FSRN-25-21-2-HD-E	23.6	20.2	24.3	19.5	2	0.41
FSRN-28-24-2-HD-E	26.5	23.1	27.2	22.4	2	0.41
FSRN-30-26-2-HD-E	28.5	25.1	29.2	24.4	2	0.41
FSRN-32-28-2-HD-E	30.4	27	31.1	26.3	2	0.5
FSRN-34-30-2-HD-E	32.3	28.9	34	28.2	2	0.5
FSRN-36-32-2-HD-E	34.2	30.8	34.8	30.1	2	1
FSRN-40-36-2-HD-E	38.1	34.7	38.8	34	2	1
FSRN-42-38-2-HD-E	39.9	36.5	40.6	35.8	2	1

● 取り付け寸法

品番	d2	d3	d4
FSRN-10-6-2-HD-E	10	6	10.8
FSRN-11-7-2-HD-E	11	7	11.8
FSRN-12-8-2-HD-E	12	8	12.8
FSRN-13-9-2-HD-E	13	9	13.8
FSRN-14-10-2-HD-E	14	10	14.8
FSRN-16-12-2-HD-E	16	12	16.8
FSRN-18-14-2-HD-E	18	14	18.8
FSRN-19-15-2-HD-E	19	15	19.8
FSRN-20-16-2-HD-E	20	16	20.8
FSRN-21-17-2-HD-E	21	17	21.8
FSRN-22-18-2-HD-E	22	18	22.8
FSRN-25-21-2-HD-E	25	21	25.8
FSRN-28-24-2-HD-E	28	24	28.8
FSRN-30-26-2-HD-E	30	26	30.8
FSRN-32-28-2-HD-E	32	28	32.8
FSRN-34-30-2-HD-E	34	30	34.8
FSRN-36-32-2-HD-E	36	32	36.8
FSRN-40-36-2-HD-E	40	36	40.8
FSRN-42-38-2-HD-E	42	38	42.8

単位：mm

● 推奨取り付け形状



- シールリングとの接触面の表面粗さはRa0.8μm未満で加工を行ってください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSRN-12-8-2-HD-E



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可