

- 横長で低重心の安定形状です。
- 上面に水が溜まりにくい曲面形状です。
- 人の動線上でもつまずきにくい低背形状です。
- 屋外・屋内で使用できます。



Low Center of Gravity Weight
低重心鋳鉄おもり
5kg / 10kg

店舗の軒先からキャンプ場まで。
邪魔にならない薄型設計のおもりが
様々なシーンで活躍します。



5kg

どんな場所にも馴染むスリムな形状
エポキシ塗装＋シリコン塗装で防錆効果を
高めています



10kg

安定の重さと低重心で風の影響を受けにくい
直接固定できない店頭幕やウッドデッキに最適

5kg・10kgの2サイズ展開
用途に合わせて選べるウエイトです

注：カフピナ等をフックに使用すると塗装が剥がれる場合があります。

日本製

10kg

5kg

サイズ	高さ	横幅	奥行き
5kg	6cm	26cm	8cm
10kg	7cm	31cm	12cm


5kgはベランダなどの排水溝に収まりやすい

歩行の邪魔をしにくい高さを抑えた設計


鋳鉄素材で高耐久スリムなデザイン

設置面を保護EVAシート付き

*鋳物の特性上、サイズは若干前後します。



断面図 A-A



- 材質・仕上げ

	CLGLC
本体	鋳鉄 エポキシ塗装＋シリコン塗装(黒色)
EVAシート	ポリエチレンEVAフォーム(黒色)



品番	L	H	W	d	l	C	w1	w2	X	質量(kg)
CLGLC-GW-5	260	60	78	10	37	22	18	17	86	5.1
CLGLC-GW-10	310	70	120	12	43	26	36	35	160	10.2

⚠ 使用上の注意

- 本商品は恒久設置用ではなく、仮設・簡易固定用途のおもりです。
- 屋外で使用する場合は、風雨など設置環境の影響を受けます。

● ご使用前の確認

- 使用前に以下を必ず確認してください。
 - ・本体に割れ・欠け・著しい錆がないこと
 - ・取っ手・フック・穴部に変形やガタつきがないこと
 - ・塗膜の剥がれがないこと
 - ・幕・ロープ・ベルト側に摩耗や劣化がないこと
- 異常がある場合は使用しないでください。

● 設置方法

- ①設置場所の確認
平坦で安定した場所に設置してください。傾斜地・滑りやすい床面では転倒の恐れがあります。
- ②EVAシートの設置
コンクリート床やウッドデッキなどの床面を商品による傷・汚れから保護するために、付属のEVAシートを床面に敷いた上に本商品を設置してください。おもりの滑りも抑制します。
- ③商品の配置
幕の端部の位置などにおもりを配置します。幕が安定するように、おもりの位置・重量をバランスよく配置してください。
- ④固定
ロープ・ベルト・金具などを用いて、幕とおもりを確実に固定してください。
- ⑤最終確認
幕を軽く揺らし、本商品が浮いたり動いたりしないか確認してください。

● 重量選定の目安

- 幕サイズが大きい場合は、左右に複数個を分散使用してください。
- 幕が縦に長いほど重い重量を選定してください。
- 屋外使用では、想定より一段階重い重量を選定してください。
- 設置環境に応じ、必ず適切な重量を選定してください。安全のため、必要以上に軽いおもりの使用は避けてください。

⚠ 使用上の注意**● 屋外使用時の判断目安**

- 以下は一般的な屋外使用における参考目安です。設置環境や幕の形状により条件は大きく異なるため、安全を最優先に判断してください。
- 幕があおられる、バタつく場合は風速に関わらず直ちに使用を中止してください。
- 突風・ビル風・台風接近時は、予報風速が低くても撤去してください。
- 本表は安全判断の補助を目的としたものであり、使用を保証するものではありません。

適用例	おもりの目安
小型～中型 (2m ² ～6m ²) の幕 風の影響が比較的小さい場所	5kg×2個
大型 (6m ² 以上) の幕 風の影響を受けやすい屋外・出入口付近	10kg×2個

● 安全上の注意

- 強風・突風・台風時は必ず使用を中止し、幕と本商品を撤去してください。
- 人や車両の通行経路では、周囲の安全を十分確認した上で設置してください。
- 本商品の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
- 本商品が落下・転倒の恐れがある場所では使用しないでください。
- 本商品はつまずきにくい形状ですが、完全に転倒事故を防止するものではありません。
- EVAシートは床面保護・発錆抑制を目的としています。滑り止めや転倒防止を完全に保証するものではありません。
- 重量物のため、落下・衝突時にケガや挟まれ、床面破損につながる恐れがあります。取扱いには十分注意してください。

風の状態	風速	使用判断の目安
ほぼ無風	3m/sec以下	使用可能
弱い風	3m～5m/sec	状況を確認しながら使用
やや強い風	5m～8m/sec	使用注意・撤去準備
強い風	8m～10m/sec	使用中止・撤去推奨
非常に強い風	10m/sec以上	必ず撤去

- 風速はあくまで参考値であり、実際の使用環境上でかかる外的要因(設置面の傾斜など)は考慮しておりません。
- 実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。

● 保管方法

- 使用後は汚れや水分を拭き取ってください。
- 直射日光・雨水を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- 高所に保管しないでください。取り出すときに落下してケガをする恐れがあります。

● メンテナンス

- 本商品はエポキシ塗装+ウレタン塗装により防錆性を高めていますが、水滴の継続的付着や長期間の屋外使用により発錆や経年劣化します。
- 少なくとも年1回は、表面状態(傷・剥がれ・錆)を確認してください。
- 塗装の剥がれや傷が見られる場合は、早めに防錆塗料などで補修してください。
- 海沿い・工業地帯など腐食環境では、点検頻度を高めてください。

● 廃棄について

- 本商品は、金属(鋳鉄)製品であり、付属のEVAシートは、ポリエチレン製です。
- 廃棄する際は、各自治体の取り決めに従ってください。