

2026 年 8 月

お客さま各位

鍋屋バイテック会社
営業部



フレキシブルカップリング MOR トルク表記方法 変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のことと存じお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

下記のとおり、フレキシブルカップリングMORにつきまして、従来のトルク表記方法は「負荷変動がなく、1方向回転時の値」として記載しておりましたが、使用可能なトルクの前提をより明確にするため、1方向回転時のトルクと、正逆方向回転時のトルクを分けた表記に変更いたします。

商品の構造・仕様・材質は変更いたしません。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象品番】

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOR / MOR-C / MOR-K / MOR-CK

【変更内容】

- 常用トルク→「1方向回転トルク」「正逆方向回転トルク」に変更
- 最大トルクを削除

- MOR / フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ (N・m)

品番	変更前	変更後	
	常用トルク	1方向回転トルク*	正逆方向回転トルク
MOR-6	0.2	0.2	0.07
MOR-8	0.5	0.5	0.13
MOR-10	0.8	0.8	0.2
MOR-12	1	1	0.34
MOR-15	1.6	1.6	0.4
MOR-17	2.2	2.2	0.74
MOR-20	3.2	3.2	0.8
MOR-26	6	6	2
MOR-30	15	15	5
MOR-34	16	16	5.4
MOR-38	28	28	7
MOR-45	30	30	10
MOR-55	45	45	15
MOR-68	80	80	20

● MOR-C / フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピングタイプ (N・m)

品番	変更前	変更後	
	常用トルク	1方向回転トルク*	正逆方向回転トルク
MOR-12C	1	1	0.34
MOR-15C	1.6	1.6	0.4
MOR-17C	2.2	2.2	0.74
MOR-20C	3.2	3.2	0.8
MOR-26C	6	6	2
MOR-30C	15	15	5
MOR-34C	16	16	5.4
MOR-38C	28	28	7
MOR-45C	30	30	10
MOR-55C	45	45	15
MOR-68C	80	80	20

● MOR-K / フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュー+キータイプ (N・m)

品番	変更前	変更後	
	常用トルク	1方向回転トルク*	正逆方向回転トルク
MOR-15K	1.6	1.6	0.4
MOR-17K	2.2	2.2	0.74
MOR-20K	3.2	3.2	0.8
MOR-26K	6	6	2
MOR-30K	15	15	5
MOR-34K	16	16	5.4
MOR-38K	28	28	7
MOR-45K	30	30	10
MOR-55K	45	45	15
MOR-68K	80	80	20

● MOR-CK / フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピング+キータイプ (N・m)

品番	変更前	変更後	
	常用トルク	1方向回転トルク*	正逆方向回転トルク
MOR-15CK	1.6	1.6	0.4
MOR-17CK	2.2	2.2	0.74
MOR-20CK	3.2	3.2	0.8
MOR-26CK	6	6	2
MOR-30CK	15	15	5
MOR-34CK	16	16	5.4
MOR-38CK	28	28	7
MOR-45CK	30	30	10
MOR-55CK	45	45	15
MOR-68CK	80	80	20

- * 1方向回転時の耐久試験において、100万回転以上の耐久を確認した結果に基づく値です。
- 今後は正逆運転や負荷変動がある用途では、「正逆方向回転トルク」を基準に選定してください。

【WEBサイト変更時期】

2026年8月31日(月)

本変更に関連する返品・交換はいたしかねますことをご了承ください。

以上