


- ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- ばね座金を組み込む作業が不要です。
- 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
- 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。



- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

● 材質・仕上げ



	LDMS-W-CR
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ねじ部	SUS303
ばね座金	SUS304
平座金	SUS304
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

寸法


単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Ds	ts	Dw	tw	s <sub>1</sub>	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ																
LDMS-5-W-CR	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	9.2	1.3	10	0.5	4	18	60	3.9	39 - 44
LDMS-6-W-CR	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	12.2	1.5	12	0.6	5	18	100	5.5	40 - 46
LDMS-8-W-CR	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	15.4	2	16	0.8	6	24	180	10	84 - 98
LDMS-10-W-CR	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	18.4	2.5	20	1	7	26	290	16	141 - 171

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用法について」をご参照ください。

⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金に変形することがあります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**LDMS-5-20-W-CR**

① ② ①  
② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

- 使用例  
長穴の締めつけにもご使用いただけます。



- 長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。



ねじ長さ

品番	Lm (mm)									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LDMS-5-W-CR	●	●	●	●	●	●	●			
LDMS-6-W-CR	●	●	●	●	●	●	●			
LDMS-8-W-CR		●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-10-W-CR			●	●	●	●	●	●	●	

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. ....	🔧 ねじ組み合わせ → P. ....	🔪 ねじカット → P. ....	🛑 ゆるみ止め → P. ....	🔥 レーザ刻印 → P. ....
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可