



*1: ピンの公差を変更しました。

- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径: φ10・φ12・φ16を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- **PLXS-A-RD** | **PLXS-AK-RD** はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。

商品記号	ロックナット	ノブの色
PLXS-A	なし*1	つや消し黒
PLXS-AK	あり	つや消し黒
PLXS-A-RD	なし*1	つや消しレッド
PLXS-AK-RD	あり	つや消しレッド

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

● 材質・仕上げ

	PLXS-A	PLXS-AK	PLXS-A-RD	PLXS-AK-RD
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)	ナイロン6(つや消しレッド)
本体	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット	-	SUS303	-	SUS303

PLXS-A ロックナットなし | PLXS-AK ロックナットつき

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)
PLXS-4-4-A	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	11
PLXS-4-6-A	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	11
PLXS-5-5-A	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	20
PLXS-5-8-A	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	20
PLXS-6-6-A	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	32
PLXS-6-9-A	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	33
PLXS-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	67
PLXS-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	68
PLXS-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	69
PLXS-12-15-A	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	130
PLXS-16-20-A	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18600	-	207
PLXS-4-4-AK	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	16
PLXS-4-6-AK	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	16
PLXS-5-5-AK	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	27
PLXS-5-8-AK	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	27
PLXS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	42
PLXS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	43
PLXS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	87
PLXS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	88
PLXS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	89
PLXS-12-15-AK	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	165
PLXS-16-20-AK	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18600	-	262

- 🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください
- 🔒 ゆるみ止め
対応可・別料金
- 🔪 レーザ刻印
対応可・別料金

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー [PXCS] をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLXS-8-12-AK-RD



PLXS-A-RD ロックナットなし | PLXS-AK-RD ロックナットつき

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)
PLXS-4-4-A-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	11
PLXS-4-6-A-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	11
PLXS-5-5-A-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	20
PLXS-5-8-A-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	20
PLXS-6-6-A-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	32
PLXS-6-9-A-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	33
PLXS-8-8-A-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	67
PLXS-8-12-A-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	68
PLXS-10-12-A-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	69
PLXS-12-15-A-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	130
PLXS-16-20-A-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18600	-	207
PLXS-4-4-AK-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	16
PLXS-4-6-AK-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	16
PLXS-5-5-AK-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	27
PLXS-5-8-AK-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	27
PLXS-6-6-AK-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	42
PLXS-6-9-AK-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	43
PLXS-8-8-AK-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	87
PLXS-8-12-AK-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	88
PLXS-10-12-AK-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	89
PLXS-12-15-AK-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	165
PLXS-16-20-AK-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18600	-	262