



● 材質・仕上げ



	PSF-S	PSF-SS-S
本体	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	スチール、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	SUS303	SUS303
シール	NBR	NBR



- ピンタイプのプランジャです。
- シールつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。

末尾記号	荷重タイプ
S	軽荷重
SS-S	重荷重

⚠ 使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取り付け・取りはずしは、プランジャレンチ **PPW** を使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

PSF-S 軽荷重 PSF-SS-S 重荷重

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び		s	L	D	a	B	適用ボールボタン BB	適用レンチ PPW	荷重(N) min./max.	質量(g)
	呼び	ピッチ									
PSF-8-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	9 / 24	7
PSF-10-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	15 / 30	12
PSF-12-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	24 / 50	20
PSF-16-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	36 / 58	44
PSF-8-SS-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	17 / 39	7
PSF-10-SS-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	22 / 43	12
PSF-12-SS-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	40 / 80	21
PSF-16-SS-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	44 / 113	44

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



ピン側からの取り付け・取りはずしができる専用のプランジャレンチ **PPW** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PSF-10-SS-S



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

🔄 ゆるみ止め
対応可・別料金

✂ レーザ刻印
対応不可