



- 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ 

	SCS-BR 黄銅ボール
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	黄銅


単位: mm


品番 	M(並目)		L	D	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ				
SCS-M4-6-BR	M4	0.7	6.5	2	2	0.4
SCS-M4-10-BR	M4	0.7	10.5	2	2	0.7
SCS-M4-16-BR	M4	0.7	16.5	2	2	1
SCS-M5-8-BR	M5	0.8	8.6	3	2.5	0.8
SCS-M5-12-BR	M5	0.8	12.6	3	2.5	1.3
SCS-M5-20-BR	M5	0.8	20.6	3	2.5	2.3
SCS-M6-10-BR	M6	1	10.8	4	3	1.5
SCS-M6-16-BR	M6	1	16.8	4	3	2.5
SCS-M6-20-BR	M6	1	20.8	4	3	3.4
SCS-M6-25-BR	M6	1	25.8	4	3	4

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


SCS-M4-6-BR



 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ
対応可・別料金

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応可・別料金