


# SVSLG 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 耐熱 耐薬品 非磁性 高強度 SUS ステンレス



## ● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

## ● 材質・仕上げ



	<b>SVSLG</b>
本体	SUS316L

## ● 機械的性質

	SUS316L <sup>*1</sup>
引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	1000
0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	800
伸び (mm)	0.3d

\*1: 社内規格値です。**SNSLG**の製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。

● その他の機械的性質は **SNSLG** をご参照ください。⇒ P.xxxxx

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 高強度ステンレス六角穴付きボルト **SNSLG** (⇒ P.xxxx) のガス抜き穴つきタイプ。
- 引張強さ 1000N/mm<sup>2</sup>、0.2%耐力 800N/mm<sup>2</sup>
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxxx


単位: mm

品番	M(並目) <b>1</b>		L <b>2</b>							D1	L1	B	d	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	15	20	25							30
<b>SVSLG-M3</b>	M3	0.5									5.5	3	2.5	1.2	0.64 - 1.45	10
<b>SVSLG-M4</b>	M4	0.7		8							7	4	3	1.5	1.4 - 2.7	10
<b>SVSLG-M5</b>	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	1.5	2.5 - 5.1	10
<b>SVSLG-M6</b>	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	2	4.7 - 7.3	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSLG** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (⇒ P.xxxx) で排出します。



## ● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SVSLG - M4 - 12

商品記号 **1** **2**

<b>1</b> バラ売り ⇒ P.xxxx	<b>2</b> クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	<b>3</b> ねじカット ⇒ P.xxxx	<b>4</b> ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	<b>5</b> 脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください